

ELENCO RICAMBI ORDINE

DATI DEL CLIENTE

Nome della società: _____

Indirizzo di consegna: _____

Persona di contatto: _____

DA COMPLETARE A CURA DI EASYMETAL

Data: _____

Responsabile: _____

Osservazioni: _____

Selezionare l'articolo desiderato e indicare la quantità desiderata. (es. 2)

SET DI MANUTENZIONE:

- 401133 Set di manutenzione ricarica 60/120/150 _____
- 401134 Set di manutenzione ricarica 240/300 _____
- 401135 Set di manutenzione ricarica 480/600 _____
- 401130 Set di manutenzione di base 60/120/150 _____
- 401131 Set di manutenzione di base 240/300 _____
- 401132 Set di manutenzione di base 480/600 _____

FILTRI E DETERGENTI PER MEMBRANE:

- 401201 Mem Clean Up 250 ml 60/120/150 _____
- 401202 Mem Clean Up 500 ml 240/300 (2 x für 480/600) _____
- 401229 Concentrato per la preservazione 250 ml _____
- 400534 Concentrato per la preservazione 500 ml _____
- 400532 Concentrato per la preservazione 1000 ml _____
- 400342 Filtro per avvolgimento 10" 1 Micron _____
- 400349 Filtro per avvolgimento 20" 1 Micron _____
- 400355 Carbon Block 10" 1 Micron _____
- 400348 Carbon Block 20" 5 Micron _____
- 401317 Cartuccia con carbone attivo 10" _____
- 401318 Cartuccia con carbone attivo 20" _____
- 400333 Cartuccia con stabilizzatore di durezza 10" _____
- 400369 Cartuccia con stabilizzatore di durezza 20" _____

MEMBRANA:

- 401348 Membrana 3012-300 für 150/300/600 _____
- 401455 Membrana 3012-400 für 120/240/480 _____
- 400377 Alloggiamento membrana per acqua potabile TW3012 _____

TUBI:

- 401294 Tubo Natura 10 mm (per m) _____
- 400201 Tubo Natura 6 mm (per m) _____

RICAMBI GENERICI:

- 401148 Vite a testa zigrinata 4 x 10 mm Vite dell'alloggiamento _____
- 400101 Rubinetto di arresto 10 mm _____
- 400092 Connettore a vite 3/4" x 10 mm _____
- 401287 O-ring per l'alloggiamento del filtro _____
- 400975 Mini elettrovalvola 2 x 10 mm _____
- 400291 Pressostato 1-10 bar _____
- 401105 Giunto di accoppiamento per motore/pompa _____
- 400929 Pompa 500 l con bypass _____
- 401268 Valvola a farfalla in linea _____
- 400833 Sensore di temperatura Clickson 75° _____
- 400306 Ingresso elettrovalvola _____

RACCORDI:

- 400150 Connettore angolare 10 mm _____
- 400153 Innesto angolo 10 mm _____
- 400144 Angolo 6 mm _____
- 400152 Plug-in 6 mm _____
- 400097 Connettore a paratia 10 mm _____
- 400188 Valvola di ritegno 6 mm _____
- 400087 Connettore con filettatura interna 6 x 1/8 _____
- 400093 Screw-on connector 6 x 1/4 _____
- 400125 Connettore a gomito a vite 10 x 1/4 _____
- 400112 Connettore a T a vite 10 x 3/8 _____
- 400113 Connettore a T a vite 10 x 10 x 1/4 _____
- 400126 Connettore a gomito a vite 10 x 3/8 _____
- 400078 Connettore a vite 10 x 1/4 _____
- 400114 Connettore a Y 10 mm _____
- 400111 Connettore a T 10 mm _____
- 400187 Valvola di ritegno 10 mm _____
- 400080 Connettore a vite 10 x 3/8 _____
- 400072 Raccordo a vite 10 x 3/8 _____
- 400183 Tappo di chiusura 10 mm _____
- 400139 Riduttore a innesto 10 x 6 _____
- 400123 Connettore diritto 10 mm _____

ELENCO RICAMBI ORDINE

Selezionare l'articolo desiderato e indicare la quantità desiderata. (es. 2)

STRUMENTI:

- Cacciavite a brugola per tutte le viti 2,5 + 4 mm _____
- Avvitatore elettrico _____
- Cacciavite a taglio n. 4 per la regolazione della pressione della pompa _____
- Brugola 1,5 per la regolazione del pressostato _____
- 400909 Cesioie per tubi (importanti per tagliare con precisione i tubi senza schiacciarli) _____
- Pinze per pompe dell'acqua _____
- 501367 Tagliatubi
- 400199 Ausilio di rilascio raccordo

Questi punti forniscono uno strumento di misura per controllare la pressione della pompa sulla membrana. Ciò è assolutamente necessario quando si sostituisce una membrana o si controlla il sistema.

- 400397 Manometro 0-10 bar ¼" _____
- 400093 Connettore a vite 6 x ¼" _____
- 400139 Riduttore a innesto 10 x 6 mm _____

Firmare l'ordine e inviarlo a easymetal via e-mail o fax.

E-Mail: office@easymetal.com

Fax: +43 2245 20123 45

Luogo / Data: _____

Firma: _____